

標準取付金具

mobvl6は、機器の有効利用を促進しております。

mobvl6の標準オプションは、全て回転規制(可動範囲左右88度)を搭載しております。

安全にご使用いただけるだけでなく、配線の巻きつきによる断線などのトラブル防止にもなり、機器トラブルの減少につながります。

また、SDGsの取り組みの一環として、既存の他社製取付金具をそのまま使用できるように致しました。(EIZO株式会社FlexView) mobvl6の取付金具類に、FlexViewのアーム式テレビをそのまま接続することも可能です。



カウターランプユニット




ウォールランプユニット



ベッドクランプユニット(小)




ベッドクランプユニット(大)



低床型フロアースタンド

16型液晶テレビ 基本スペック(リモコン付属)



種類	液晶デジタルフルハイビジョンテレビ	
型名	MV163FW4	
JAN	4562153011051	
電源	12V・3.3A (最大40W)	
消費電力	17W(0.2W) (待機時) 年間消費電力量27.9kWh	
外形寸法	幅423mm 高さ243mm 奥行き45mm	
質量(重量)	本体 約 1,35Kg	
画面サイズ	344.16mm(H)×193.50mm(V)	
液晶パネル	バックライト	LED
	駆動方式	a-Si TFT Active Matrix
	画素数	1920(H)×1080(V)
	応答速度	30ms(Typ. On/Off)
	視野角(標準値)	左右約 178°/上下約 178°
	輝度(最大値)	250cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	3000 : 1
音声チャンネル	地上波デジタル	地上デジタル:UHF(13~62ch) CATV/パススルー(VHF,UHF)対応
	BS デジタル	BSデジタル:BS000~BS999
	110°CS デジタル	110度CSデジタル:CS000~CS999
	音声出力(スピーカー)	2.0W+2.0W

●お問い合わせは、下記取扱店へ

入力・出力端子	ビデオ	映像:1V(p-p)、75Ω、負同期
	コンポジット入力	音声:500mV(rms)、20kΩ以上(インピーダンス)
	HDMI×2	HDMI Ver.1.3a 標準規格 CEC対応 HDMI 対応入力解像度:480i, 480p, 720p, 1080i, 1080/60p, 1080/24p, 1080/30p
	ヘッドホン端子(出力)	ヘッドホン端子口径 3.5mmステレオミニジャック 適合インピーダンス 16Ω~
	USB	サービス用(メンテナンス用)
	光デジタル音声出力	AAC5.1/PCM出力
	LAN 端子	データ放送専用
	3.5pin 通信ポート	課金機通信用
	データ放送	双方向データ放送(BML)対応
	番組表	電子番組表(EPG): ラテ欄表示形式 6時間/7チャンネル/8日間 視聴予約可能 温度:0°~35°/-20°~45°
使用環境 / 保管環境		湿度:20%~80%RH/10%~90%RH(結露なきこと) 高度:0~2,000m / 0~3,790m
付属品		リモコン(RC015TR)、リモコン用単4乾電池×2個、 B-CASカード×1枚、電源アダプター、電源ケーブル ホテルモード有/USBクローン機能あり/病院課金機通信機能あり(8段階)/ヘッドホン挿抜検出機能あり/配線固定機構/配線隠蔽構造/VESA75mm×75mm M4*12mm/筐体の高剛性設計
使用環境 / 保管環境		



カンデラ・メディアテック株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-24-5
新横浜ユニオンビル ANNEX6階



イメージ画像は13型

New 16型 mobvl6

New 16型デジタルフルハイビジョンテレビ搭載モデル【CMT-E6L163FW4-PA】



カンデラのアーム式テレビは、 “動かす”ために開発しました。

カンデラの【mobvシリーズ】は、2015年に透析環境下で快適に映像を視聴することを目的に、アームに取り付けて**“動かす”**テレビとして国内にて専用開発致しました。おかげ様で、30,000台以上お使いいただいております。そして、2022年カンデラのテレビを**“動かす”**ためのアームをテレビ同様に国内にて専用開発致しました。[mobvl6](モヴィルシックス)と言います。さらに、2024年[mobvl6]は16型テレビを搭載して進化しました。カンデラのアーム式テレビは、快適にテレビ映像を視聴できることは当然で、いかに機器トラブルを減らして現場スタッフのご負担を減らすかを考えた製品です。そしてカンデラ以外のほとんどのテレビが、据置型のテレビとして設計されており、強度の無いテレビをアームに取り付けているものが一般的となっております。本物のアーム式テレビは、カンデラの[mobvl6]だけです。



6軸(自由度)のフレキシブル性能

さまざまな姿勢でテレビを視聴できるように設計しております。


アーム式テレビは、ベッドや透析チェア、カウンターや壁取付など、さまざまな環境でご使用いただけます。横になったまま、画面を最適な位置へ“動かす”ことができ、体制を変えることが困難な透析中や入院中の患者さんに快適なテレビ環境を提供します。



こだわりのポイント

安心安全の国内設計

mobvl6は全て国内にて開発・設計、最終組立・検品、出荷、修理サポートを一貫して行っております。日本品質を保証致します。



ねじれ強度がすごい!

通常のテレビは、据え置き型で設計されているためにシャーシレス構造になっております。液晶パネルがシャーシの役割をしているため、両手でテレビを動かした際にパネルの故障に繋がります。mobvl6のテレビは、パネル用のシャーシとメイン基板用のシャーシのダブルシャーシ構造のため、対角強度、約100kgの負荷が加わっても、パネルやメイン基板に影響を与えることはありません。2024年7月現在、カンデラだけのオリジナル設計です。

軽量化を実現!

アーム部には、アルミ鋳造鋳造部品を適所に使用し、強度を維持した上で総重量約4.6kgの軽量化を実現しております。

美しいデザイン

テレビ本体からアームの根元まで、配線はほぼ隠蔽されています。凹凸も極力無くし、クリーニングもしやすいデザインにしました。

信号減衰リモコン

透析室など隣とのベッドの間隔が狭い環境でも信号の干渉がしにくくなっております。通常信号の1/2に減衰しております。



操作しやすい!

テレビの操作は、リモコン以外にテレビ前面のボタンで操作が可能です。イヤホン挿入口も前面にあるので非常に便利です。また、イヤホンが抜けてしまった際に、大音量がスピーカーから出力しないようにするスピーカーガード機能を搭載しております。

